

Garant**Kurzbohrfutter, VDI 30, Spannbereich: 1-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

- **Kühlmittelzuführung über Indexierbohrung.**
- **Maximaler Kühlmitteldruck 50 bar.**
- **Typ GARANT mit Torx®-Spannschlüssel für hohen Kraftschluss.**

Verwendung:

Auf NC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 16 mm
Spannschlüssel	TX25
Auskraglänge l_1	90 mm
Futteraußen- \varnothing d_1	50,5 mm
VDI-Größe	VDI 30
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Kurzbohrfutter

