



## Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 63, Spannbereich: 2,5-16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Artikelklasse	32K

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Schlanke Bauweise.
- Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.
- Optimale Haltemomente am Werkzeug.

#### Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

#### Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

### Technische Beschreibung

Bauart	schlank
Spannbereich	2,5 - 16 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Außen-Ø D	50 mm
Auskraglänge A-Maß	104 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 50 μm
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter