

**Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 100, Spannbereich: 2,5-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Artikelklasse	32K

Beschreibung**Ausführung:**

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Schlanke Bauweise.
- Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.
- Optimale Haltemomente am Werkzeug.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	110 mm
Spannbereich	2,5 - 16 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Außen-Ø D	50 mm
Bauart	schlank
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1

Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	DIN 69893-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 50 μm
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter