



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2400



Bestelldaten

Bestellnummer	919860 2400
GTIN	4017976024004
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Gewicht	37 kg
Rad-Ø	160 mm
Ladeflächenhöhe unten	228 mm
Typ	2400
Ladeflächentiefe	500 mm

Ladeflächenbreite	850 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Material Rad	TPE
maximale Tragfähigkeit	500 kg
Tiefe	509 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Höhe	860 mm
Ladeflächenhöhe oben	860 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite	1047 mm
Norm	EN 1757-3
Produktart	Tischwagen