


**HOLEX****Rund-Blechlocher mit Kugel-Drucklager, Stempel-Ø (Loch-Ø): 54mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	834100 54
GTIN	2050001002624
Artikelklasse	86C

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.

**Mit** Kugel-Drucklager = für leichtere Betätigung mittels Schraubenschlüssel. Durch Reduzierung der Reibung zwischen Locher und Schraube geringerer Kraftaufwand nötig.

**Verwendung:**

Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupfer-Blech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.

**Betätigung:**

- mittels **Schraubenschlüssel**.
- mittels **Handhydraulik** Nr. 834655 Gr. 1.
- mittels **Hydraulik-Handpumpe** Nr. 834700. **Ab Ø 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

**Hinweis:**

- Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. **834070 (Sonderzubehör)** austauschen.
- Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.

## Technische Beschreibung

für Materialstärke (Blech St 37)	3 mm
Schlüsselweite der Druckschraube	30 mm
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis	2 mm
Stempel-Ø (Loch-Ø)	54 mm
für Panzerrohr-Gewinde nach DIN 40430	Pg42
vorzubohrender Loch-Ø	21 mm
Druckschraube	M 20×1,5 ×80
Produktart	Lochwerkzeug

## Zubehör

Ersatz-Kugeldrucklagerschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 20/80 mm	834060 20/80
Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 20/80 mm	834040 20/80
Rund-Blechlocher ohne Kugel-Drucklager Stempel-Ø (Loch-Ø) 54 mm	834000 54