



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2401



Bestelldaten

Bestellnummer	919860 2401
GTIN	4017976024011
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	600 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2

Breite	1197 mm
Ladeflächenhöhe oben	900 mm
Höhe	900 mm
Material Rad	TPE
Rad-Ø	200 mm
Typ	2401
Gewicht	44 kg
Ladeflächenhöhe unten	270 mm
Tiefe	609 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Produktart	Tischwagen