



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 4840



Bestelldaten

Bestellnummer	919870 4840
GTIN	4017976348407
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, **öldichte Wannen.**

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Obere **öldichte Wanne** mit **150 mm** hohem Rand.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Typ	4840
Material Rad	TPE
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite	1021 mm

Ladeflächenhöhe unten	207 mm
Ladeflächenhöhe oben	829 mm
Ladeflächenbreite	850 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Gewicht	42 kg
Rad-Ø	160 mm
Höhe	880 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	500 mm
Tiefe	500 mm
Produktart	Tischwagen