

**Klappwagen, Typ: KW11****Bestelldaten**

Bestellnummer	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Artikelklasse	96F

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlrohrrahmen mit klappbarem Schiebebügel, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller). Plattform aus Holzwerkstoffplatte. TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Gewicht	24 kg
Höhe geklappt	315 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite geklappt	995 mm

Ladeflächenhöhe	230 mm
Rad-Ø	160 mm
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Tiefe geklappt	620 mm
Typ	KW11
Ladeflächenbreite	900 mm
Material Rad	TPE
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	600 mm
Produktart	Klappwagen