



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2402



Bestelldaten

Bestellnummer	919860 2402
GTIN	4017976024028
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Höhe	900 mm
Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe unten	270 mm

Ladeflächenhöhe oben	900 mm
Material Rad	TPE
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Tiefe	709 mm
Breite	1197 mm
Typ	2402
Ladeflächentiefe	700 mm
Gewicht	49 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Produktart	Tischwagen