



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 4842



Bestelldaten

Bestellnummer	919870 4842
GTIN	4017976348421
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, **öldichte Wannen.**

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Obere **öldichte Wanne** mit **150 mm** hohem Rand.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Typ	4842
Material Rad	TPE
Gewicht	52 kg

Ladeflächenbreite	1000 mm
Ladeflächenhöhe unten	248 mm
Ladeflächenhöhe oben	870 mm
Rad-Ø	200 mm
Breite	1171 mm
Höhe	1020 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	700 mm
Tiefe	700 mm
Produktart	Tischwagen