



## Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2740



### Bestelldaten

Bestellnummer	919820 2740
GTIN	4017976027401
Artikelklasse	96F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlrohr geschweißt, Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche im Winkelstahlrahmen liegend, umlaufender Abrollrand 12 mm hoch.

2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Ladeflächentiefe	500 mm
Typ	2740
Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe oben	820 mm

Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenhöhe unten	200 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	80 kg
Gewicht	28 kg
Ladeflächenbreite	850 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tiefe	511 mm
Höhe	1040 mm
Breite	985 mm
maximale Tragfähigkeit	300 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Produktart	Tischwagen