



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2403



Bestelldaten

Bestellnummer	919860 2403
GTIN	4017976024035
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Material Rad	TPE
Ladeflächentiefe	800 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø	200 mm
Gewicht	58 kg

Breite	1397 mm
Höhe	900 mm
Typ	2403
Ladeflächenhöhe oben	900 mm
Ladeflächenhöhe unten	270 mm
Norm	EN 1757-3
Tiefe	809 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenbreite	1200 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Produktart	Tischwagen