

**Tischwagen mit 2 Ladeflächen bis 1200 kg, Typ: 12403****Bestelldaten**

Bestellnummer	919865 12403
GTIN	4017976124032
Artikelklasse	96F

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), hochwertige Elastic-Vollgummibereifung (200×50 mm) in blaugrau, spurlos und Naben mit Kugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Höhe	925 mm
Material Rad	Elastic-Vollgummi
Ladeflächenbreite	1200 mm
Ladeflächenhöhe unten	283 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2

Tiefe	800 mm
Norm	EN 1757-3
Tragfähigkeit Ladefläche oben	500 kg
Ladeflächentiefe	800 mm
Typ	12403
Ladeflächenhöhe oben	925 mm
Rad-Ø	200 mm
Breite	1410 mm
maximale Tragfähigkeit	1200 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Gewicht	77 kg
Produktart	Tischwagen