



## Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2742



### Bestelldaten

Bestellnummer	919820 2742
GTIN	4017976021300
Artikelklasse	96F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlrohr geschweißt, Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche im Winkelstahlrahmen liegend, umlaufender Abrollrand 12 mm hoch.

2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Ladeflächenhöhe unten	200 mm
Ladeflächenhöhe oben	820 mm
Norm	EN 1757-3
Tragfähigkeit Ladefläche oben	80 kg

maximale Tragfähigkeit	300 kg
Rad-Ø	125 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Gewicht	36 kg
Typ	2742
Tiefe	611 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Material Rad	TPE
Ladeflächentiefe	600 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Höhe	1040 mm
Breite	1135 mm
Produktart	Tischwagen