



Tischwagen mit 3 Ladeflächen, Typ: 4830



Bestelldaten

Bestellnummer	919875 4830
GTIN	4017976048307
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Öldichte Wannen mit **40 mm** hohem Rand, 3 Ladeflächen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Typ	4830
Material Rad	TPE
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe unten	207 mm

Breite	1021 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Ladeflächenhöhe oben	829 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Tragfähigkeit Ladefläche mitte	200 kg
Höhe	870 mm
Gewicht	46 kg
Rad-Ø	160 mm
Ladeflächenbreite	850 mm
Ladeflächenhöhe mitte	519 mm
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	500 mm
Tiefe	500 mm
Produktart	Tischwagen