



Tischwagen mit 2 Ladeflächen bis 1200 kg, Typ: 12405



Bestelldaten

Bestellnummer	919865 12405
GTIN	4017976124056
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), hochwertige Elastic-Vollgummibereifung (200×50 mm) in blaugrau, spurlos und Naben mit Kugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Ladeflächenbreite	1600 mm
Ladeflächentiefe	800 mm
Ladeflächenhöhe unten	283 mm
Breite	1810 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2

Material Rad	Elastic-Vollgummi
Gewicht	100 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Höhe	925 mm
Ladeflächenhöhe oben	925 mm
Typ	12405
Norm	EN 1757-3
Rad-Ø	200 mm
Tiefe	800 mm
maximale Tragfähigkeit	1200 kg
Tragfähigkeit Ladefläche oben	500 kg
Produktart	Tischwagen