



Tischwagen mit 3 Ladeflächen, Typ: 4832



Bestelldaten

Bestellnummer	919875 4832
GTIN	4017976048321
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Öldichte Wannen mit **40 mm** hohem Rand, 3 Ladeflächen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Typ	4832
Material Rad	TPE
Ladeflächenhöhe mitte	560 mm

Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Tragfähigkeit Ladefläche mitte	200 kg
Ladeflächenbreite	1000 mm
Gewicht	61 kg
Breite	1171 mm
Höhe	910 mm
Ladeflächenhöhe unten	248 mm
Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenhöhe oben	870 mm
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	700 mm
Tiefe	700 mm
Produktart	Tischwagen