

fetra[®]
....**Griffroller, Typ: KF33****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 919805 KF33 |
| GTIN | 4017976011646 |
| Artikelklasse | 96F |

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlrohr geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------|
| Breite | 860 mm |
| Höhe | 875 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ladeflächenhöhe unten | 195 mm |
| Material Rad | TPE |
| Ladeflächenhöhe oben | 770 mm |
| Typ | KF33 |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Ladeflächenbreite | 600 mm |
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Norm | EN 1757-3 |
| Ladeflächentiefe | 450 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Tragfähigkeit Ladefläche oben | 100 kg |
| Produktart | Griffroller |