



Kastenwagen mit 5 Ladeflächen, Typ: 5392



Bestelldaten

Bestellnummer	919882 5392
GTIN	4017976013176
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40×40×4 mm verkleidet, komplett verschweißt. Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremsssystem an den Lenkrollen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe 5	1482 mm
Schiebegriff	ja

Höhe	1792 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Gewicht	144 kg
Tragfähigkeit je Einlegeboden	90 kg
Breite	1170 mm
Typ	5392
Ladeflächenbreite	1000 mm
Ladeflächenhöhe 1	292 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Material Rad	TPE
Material Einlegeboden	Sandwich-Platten mit Buchendekor-Oberfläche
Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenhöhe 4	1182 mm
Tragfähigkeit gesamt	750 kg
Ladeflächenhöhe 2	582 mm
Ladeflächenhöhe 3	882 mm
Tiefe	745 mm
Ladeflächentiefe	680 mm
Höhenverstellung im Raster	100
Produktart	Kastenwagen