

**Materialständer, Typ: 3280****Bestelldaten**

Bestellnummer	919902 3280
GTIN	4017976032801
Artikelklasse	96F

Beschreibung**Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion mit Stahlblechplattform zur Ablage von Kunststoffkästen und Drahtkörben.

Höhenverstellung von Hand im Raster von 25 mm.

4Lenkrollen (zwei mit Feststeller) mit Reifen aus thermoplastischem Elastomer. Neigbare Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit	150 kg
Typ	3280
Rad-Ø	75 mm
Gewicht	18 kg
Neigung verstellbar	0; 15; 30 Grad

Ladeflächenbreite	510 mm
Ladeflächentiefe	410 mm
Höhenverstellbereich	500 - 775 mm
Produktart	Materialständer