



## Rund-Blechlocher-Sortiment „metrisch“ Ø 12,5 – 63,5 mm im Blechkoffer



### Bestelldaten

Bestellnummer	834550
GTIN	2050001002846
Artikelklasse	86C

### Beschreibung

#### Lieferumfang:

Je 1 Stempel und Matrize (wie Rund-Blechlocher Nr. 834000) für Loch-Ø 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 Druckschraube (Nr. 834040 Gr. 16/70).

4 Kugeldrucklagerschrauben (Nr. 834060 Gr. 10/55; 16/70; 20/90 und Nr. 834040 Gr. 6/30 mit Kugeldrucklager).

1 Stufenbohrer ähnlich Nr. 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 Blechkoffer in der Abmessung 335×230×55 mm.

### Technische Beschreibung

Produktart	Lochwerkzeug
------------	--------------

### Zubehör

Ersatz-Kugeldrucklagerschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 10/55 mm	834060 10/55
---	--------------

Rund-Blechlocher ohne Kugel-Drucklager Stempel-Ø (Loch-Ø) 63,5 mm	834000 63,5
Ersatz-Kugeldrucklagerschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 20/90 mm	834060 20/90
Ersatz-Kugeldrucklagerschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 16/70 mm	834060 16/70
Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 6/30 mm	834040 6/30
Rund-Blechlocher ohne Kugel-Drucklager Stempel-Ø (Loch-Ø) 12,5 mm	834000 12,5
Rund-Blechlocher ohne Kugel-Drucklager Stempel-Ø (Loch-Ø) 25,5 mm	834000 25,5
Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 16/70 mm	834040 16/70