



Kastenwagen mit 5 Ladeflächen, Typ: 5393



Bestelldaten

Bestellnummer	919882 5393
GTIN	4017976019178
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40×40×4 mm verkleidet, komplett verschweißt. Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Ladeflächenbreite	1200 mm
Tragfähigkeit gesamt	750 kg
Ladeflächenhöhe 2	582 mm

Material Einlegeboden	Sandwich-Platten mit Buchendekor-Oberfläche
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Höhe	1792 mm
Breite	1370 mm
Ladeflächenhöhe 1	292 mm
Ladeflächenhöhe 5	1482 mm
Material Rad	TPE
Tragfähigkeit je Einlegeboden	90 kg
Schiebegriff	ja
Ladeflächenhöhe 3	882 mm
Norm	EN 1757-3
Gewicht	175 kg
Rad-Ø	200 mm
Typ	5393
Ladeflächenhöhe 4	1182 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Tiefe	845 mm
Ladeflächentiefe	780 mm
Höhenverstellung im Raster	100
Produktart	Kastenwagen