



## Schiebebügelwagen, Typ: 2502



### Bestelldaten

Bestellnummer	919800 2502
GTIN	4017976025025
Artikelklasse	96F

### Beschreibung

**Ausführung:**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackierung:**

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Norm	EN 1757-3
Tragfähigkeit	600 kg
Höhe	990 mm
Material Rad	TPE
Typ	2502

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe	270 mm
Rad-Ø	200 mm
Gewicht	30 kg
Ladeflächenbreite	1000 mm
Breite	1125 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tiefe	709 mm
Ladeflächentiefe	700 mm
Produktart	Schiebebügelwagen