



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2496B



Bestelldaten

Bestellnummer	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Stahlblechplattformen **bündig** mit Rahmen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Norm	EN 1757-3
Gewicht	42 kg
Material Rad	TPE
maximale Tragfähigkeit	500 kg

Ladeflächenhöhe oben	860 mm
Tiefe	609 mm
Typ	2496B
Höhe	860 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Breite	737 mm
Ladeflächentiefe	600 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenbreite	600 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe unten	228 mm
Rad-Ø	160 mm
Produktart	Tischwagen