



Tischwagen mit 3 Ladeflächen, Typ: 2750



Bestelldaten

Bestellnummer	919840 2750
GTIN	4017976027500
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr geschweißt, Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche im Winkelstahlrahmen liegend, umlaufender Abrollrand 12 mm hoch.

2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe unten	200 mm
Höhe	1040 mm
maximale Tragfähigkeit	300 kg

Ladeflächenhöhe oben	820 mm
Material Rad	TPE
Ladeflächentiefe	500 mm
Ladeflächenbreite	850 mm
Ladeflächenhöhe mitte	510 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Breite	985 mm
Tiefe	511 mm
Typ	2750
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø	125 mm
Gewicht	35 kg
Tragfähigkeit Ladefläche oben	80 kg
Tragfähigkeit Ladefläche mitte	80 kg
Produktart	Tischwagen