



Vierwandwagen, Typ: 1551



Bestelldaten

Bestellnummer	919877 1551
GTIN	4017976015514
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Vierwandwagen mit einer **herausnehmbaren** Längswand. Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche, geschweißte Stahlkonstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Typ	1551
Breite	1180 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Gewicht	40 kg
Ladeflächenbreite	1000 mm

Höhe	990 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Ladeflächenhöhe	270 mm
Rad-Ø	200 mm
Material Rad	TPE
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächentiefe	600 mm
Tiefe	609 mm
Produktart	Vierwandwagen