

**Klappwagen, Typ: 3100****Bestelldaten**

Bestellnummer	919808 3100
GTIN	4017976031002
Artikelklasse	96F

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlrohrrahmen mit klappbarem Schiebebügel, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller). Plattform aus Stahlblech gepresst, mit aufgeklebtem Antirutschbelag. Vollgummibereifung.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Höhe geklappt	240 mm
Gewicht	12,5 kg
Ladeflächenhöhe	150 mm
Typ	3100
Rad-Ø	100 mm

Tiefe geklappt	495 mm
maximale Tragfähigkeit	150 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite geklappt	760 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenbreite	740 mm
Material Rad	Vollgummi
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	480 mm
Produktart	Klappwagen