



## Tischwagen mit 3 Ladeflächen, Typ: 2752



### Bestelldaten

Bestellnummer	919840 2752
GTIN	4017976021317
Artikelklasse	96F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlrohr geschweißt, Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche im Winkelstahlrahmen liegend, umlaufender Abrollrand 12 mm hoch.

2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Tragfähigkeit Ladefläche mitte	80 kg
Rad-Ø	125 mm
Material Rad	TPE
Norm	EN 1757-3

Ladeflächenbreite	1000 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	80 kg
Tiefe	611 mm
Ladeflächentiefe	600 mm
Gewicht	49 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe unten	200 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe oben	820 mm
Höhe	1040 mm
Breite	1135 mm
Typ	2752
maximale Tragfähigkeit	300 kg
Ladeflächenhöhe mitte	510 mm
Produktart	Tischwagen