



Schiebebügelwagen, Typ: 2503



Bestelldaten

Bestellnummer	919800 2503
GTIN	4017976025032
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Norm	EN 1757-3
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenbreite	1200 mm
Breite	1325 mm

Typ	2503
Höhe	990 mm
Ladeflächenhöhe	270 mm
Material Rad	TPE
Gewicht	35 kg
Rad-Ø	200 mm
Tragfähigkeit	600 kg
Tiefe	809 mm
Ladeflächentiefe	800 mm
Produktart	Schiebebügelwagen