



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2400B



Bestelldaten

Bestellnummer	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.
Stahlblechplattformen **bündig** mit Rahmen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Material Rad	TPE
Ladeflächentiefe	500 mm
Breite	1047 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Rad-Ø	160 mm

Norm	EN 1757-3
Typ	2400B
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe oben	860 mm
maximale Tragfähigkeit	500 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tiefe	509 mm
Gewicht	45 kg
Höhe	860 mm
Ladeflächenhöhe unten	228 mm
Ladeflächenbreite	850 mm
Produktart	Tischwagen