



Vierwandwagen, Typ: 1552



Bestelldaten

Bestellnummer	919877 1552
GTIN	4017976015521
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Vierwandwagen mit einer **herausnehmbaren** Längswand. Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche, geschweißte Stahlkonstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Rad-Ø	200 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Typ	1552
Breite	1180 mm

Material Rad	TPE
Ladeflächenhöhe	270 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Höhe	990 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Gewicht	45 kg
Ladeflächentiefe	700 mm
Tiefe	709 mm
Produktart	Vierwandwagen