

**Garant****Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 8/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260707 8/09
GTIN	4045197937476
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	60 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 23
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	13,25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	21 mm
Schaftgröße	8 mm
ISO-Code Halter	SSSCR/L 0808D09
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500

---