

Garant**Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 10/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260707 10/09
GTIN	4045197937469
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 23
Plattengröße	9 mm
Schaftgröße	10 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Kopflänge L ₁	21 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Funktionsbreite L ₄	14,25 mm
ISO-Code Halter	SSSCR/L 1010E09
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500