

**Garant****Klemmdrehhalter SSSCR 45°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 8/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	8 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Gesamtlänge L	60 mm
Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 23
ISO-Code Halter	SSSCR/L 0808D09
Kopflänge L <sub>1</sub>	21 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	13,25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500