



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2401B



Bestelldaten

Bestellnummer	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Stahlblechplattformen **bündig** mit Rahmen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Ladeflächentiefe	600 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe oben	900 mm
Material Rad	TPE
Ladeflächenbreite	1000 mm

Tiefe	609 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Höhe	900 mm
Norm	EN 1757-3
Breite	1197 mm
Typ	2401B
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe unten	270 mm
Gewicht	56 kg
Rad-Ø	200 mm
Produktart	Tischwagen