

Handhydraulik mit Hochdruckschlauch im Blechkoffer



Bestelldaten

Bestellnummer	834700
GTIN	2050000995675
Artikelklasse	86C

Beschreibung

Ausführung:

Handhydraulik mit Druckleistung bis ca. 600 bar, mit Hochdruckschlauch (1000 mm lang) und Hydraulik-Zylinder (mit 3/4–16 UNF-Gewinde passend für Zugbolzen Nr. 834070).

Stanzleistung: Für Rund-Blechlocher und Spaltlocher bis Ø 80 / Stärke 3 mm / St 37 bzw. bei geringerer Materialstärke und Festigkeit entsprechend größer. **Koffer LxBxH: 370x220x150 mm.**

Verwendung:

Zur Betätigung von Blechlochern.

Hinweis:

Zum Hydraulikgerät die für die jeweiligen Rund-Blechlocher notwendigen **Zugbolzen Nr. 834070 mitbestellen!**

Technische Beschreibung

Verpackung	
Betätigung	
Koffer Länge	370 mm
Koffer Breite	220 mm

Koffer Höhe	130 mm
Produktart	

Zubehör

Zugbolzen Ø Zugbolzen×ganze Länge 19X135 mm	833360 19X135
Hydraulikschlauch	833440
Zugbolzen mit Scheibe für Rund-Blechlocher Typ 2	834070 2
Zugbolzen mit Scheibe für Rund-Blechlocher Typ 1	834070 1
Ersatzteilsortiment für Hydraulikgerät Nr. 834700 Typ 1	833420 1
Ersatzteilsortiment für Hydraulikgerät Nr. 834700 Typ 3	833420 3
Zugbolzen mit Scheibe für Rund-Blechlocher Typ 3	834070 3
Zugschraube einzeln Ø Zugbolzen×ganze Länge 9,5X75 mm	833410 9,5X75
Hydraulik-Zylinder	833430
Ersatzteilsortiment für Hydraulikgerät Nr. 834700 Typ 4	833420 4
Ersatzteilsortiment für Hydraulikgerät Nr. 834700 Typ 2	833420 2
Zugbolzen mit Scheibe für Rund-Blechlocher Typ 4	834070 4