

**Tischwagen mit 2 Ladeflächen bis 1200 kg, Typ: 12402****Bestelldaten**

Bestellnummer	919865 12402
GTIN	4017976124025
Artikelklasse	96F

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), hochwertige Elastic-Vollgummibereifung (200×50 mm) in blaugrau, spurlos und Naben mit Kugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Ladeflächenhöhe oben	925 mm
Ladeflächentiefe	700 mm
Tiefe	700 mm
Typ	12402
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2

maximale Tragfähigkeit	1200 kg
Tragfähigkeit Ladefläche oben	500 kg
Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Ladeflächenhöhe unten	283 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Höhe	925 mm
Norm	EN 1757-3
Breite	1210 mm
Gewicht	67 kg
Material Rad	Elastic-Vollgummi
Produktart	Tischwagen