



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2402B



Bestelldaten

Bestellnummer	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.
Stahlblechplattformen **bündig** mit Rahmen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Rad-Ø	200 mm
Typ	2402B
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2

Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe unten	270 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Material Rad	TPE
Höhe	900 mm
Ladeflächentiefe	700 mm
Tiefe	709 mm
Gewicht	61 kg
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Breite	1197 mm
Ladeflächenhöhe oben	900 mm
Produktart	Tischwagen