



Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Typ: 8312



Bestelldaten

Bestellnummer	919880 8312
GTIN	4017976083124
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Material Rad	TPE
Ladeflächenbreite	1000 mm

Typ	8312
Ladeflächenhöhe 2	669 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe 4	1469 mm
Norm	EN 1757-3
Tragfähigkeit je Einlegeboden	90 kg
Gewicht	83 kg
Breite	1169 mm
Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenhöhe 1	269 mm
Schiebegriff	ja
Ladeflächenhöhe 3	1069 mm
Höhe	1800 mm
Höhenverstellraster	100 mm
Tiefe	709 mm
Ladeflächentiefe	700 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Produktart	Etagenwagen