



## Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2403B



### Bestelldaten

Bestellnummer	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Artikelklasse	96F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.  
Stahlblechplattformen **bündig** mit Rahmen.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Material Rad	TPE
Tiefe	809 mm
Höhe	900 mm

Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Ladeflächentiefe	800 mm
Breite	1397 mm
Ladeflächenbreite	1200 mm
Ladeflächenhöhe unten	270 mm
Ladeflächenhöhe oben	900 mm
Rad-Ø	200 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Typ	2403B
Gewicht	78 kg
Norm	EN 1757-3
Produktart	Tischwagen