



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 2496



Bestelldaten

Bestellnummer	919860 2496
GTIN	4017976502496
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Material Rad	TPE
Breite	737 mm
Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe unten	228 mm

Tiefe	609 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
maximale Tragfähigkeit	500 kg
Ladeflächenbreite	600 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Gewicht	32 kg
Rad-Ø	160 mm
Typ	2496
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe oben	860 mm
Höhe	860 mm
Ladeflächentiefe	600 mm
Produktart	Tischwagen