

**Garant**
**CN.G 09T304, Sorte: HB7410-1**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250150 HB7410-1
GTIN	4045197937483
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CN.G 09T304 HB7410-1 Sorte: HB7410-1

Spanbrecher: TAM

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 90 m/min

## Technische Beschreibung

Sorte	HB7410-1
Hauptanwendung	Ti
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Spanbrecher	TAM
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 90 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen