

Garant
DN.G 110408, Sorte: HB7410-1


Bestelldaten

Bestellnummer	250754 HB7410-1
GTIN	4045197937728
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110408 HB7410-1 Sorte: HB7410-1
 Spanbrecher: TAM
 Toleranz: G
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 90 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7410-1
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	Ti

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	TAM
Schnitttiefe a _p	0,5 - 3 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen