


Garant**WN.G 060408, Sorte: HB7410-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252064 HB7410-1
GTIN	4045197937766
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060408 HB7410-1 Sorte: HB7410-1

Spanbrecher: TAM

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7410-1
Spanbrecher	TAM
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	Ti
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 90 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNGG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen