

**Garant**
**CC.T 09T304, Sorte: HB7410-1**


## Bestelldaten

Bestellnummer	260058 HB7410-1
GTIN	4045197937803
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CC.T 09T304 HB7410-1 Sorte: HB7410-1

Spanbrecher: TAS

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 90 m/min

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	Ti
Spanbrecher	TAS
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2 mm
Sorte	HB7410-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 90 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen