

**Kurzbohrfutter Form A, BT 50, Spannbereich: 2,5-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Artikelklasse	32K

**Beschreibung****Ausführung:**

Für Rechts- und Linkslauf.

- **Schlanke Bauweise.**
- **Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
- **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**

**Lieferumfang:**

Inklusive **Spannschlüssel.**

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Spannbereich	2,5 - 16 mm
Außen-Ø D	50 mm
Auskräglänge A-Maß	106 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Aufnahme	BT 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 12000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 50 μm
maximales Anzugsdrehmoment M <sub>d,max</sub>	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter