

Garant
Kurzbohrfutter Form AD, BT 40, Spannbereich: 0,5-13mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303171 0,5-13
GTIN	4045197937957
Artikelklasse	31B

Beschreibung
Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

Rundlaufgenauigkeit $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Schlanke Bauweise.**
- **Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
- **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	43 mm
Auskraglänge A-Maß	92 mm
Spannbereich	0,5 - 13 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	AD
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 μm
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter