



## Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 4822



### Bestelldaten

Bestellnummer	919870 4822
GTIN	4017976048222
Artikelklasse	96F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, **öldichte Wannen**.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. **Öldichte Wannen** mit **40 mm** hohem Rand.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Material Rad	TPE
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Typ	4822
Rad-Ø	200 mm

Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Ladeflächenhöhe unten	248 mm
Gewicht	47 kg
Ladeflächenbreite	1000 mm
Breite	1171 mm
Ladeflächenhöhe oben	870 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Höhe	910 mm
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	700 mm
Tiefe	700 mm
Produktart	Tischwagen