

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 22/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

 GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
Gesamtlänge L_{ges}	85 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	42 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	36 mm
Rampinglänge L für α_{max}	12,13 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,89 Grad
Bohrzirkularfräsen a_p	0,3 mm

Auskraglänge L ₁	35 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP