

Garant**Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Rampinglänge L für α_{\max}	10,13 mm
Rampingwinkel α_{\max}	2,26 Grad
Aufnahmegewinde M	M10
Gesamtlänge L_{ges}	28 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
Schneiden- $\varnothing D_c$	20 mm

Ø D ₃	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	0,3 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	38 mm
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219799 1